

Garant GRIDLINE

Fahreinrichtung für Ready-to-go Werkbänke, Typ: 1200**Bestelldaten**

Bestellnummer	927271 1200
GTIN	4062406118600
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Fußgestell mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen, Ø 100 mm, mit Vollgummilaufbelag, spurlos grau. Fahreinrichtung belastbar bis **400 kg** (Werkbank inklusive Inhalt). 2K-Haptoprene®-Griff an Hebe-Senk-Vorrichtung.

Passend für:

Ready-to-go Werkbänke mit Gehäusebreiten gesamt 1200 mm und Unterbau Breite 1300 mm. Nr. 927241 Gr. 1200/2, 1200/3; Nr. 927261 Gr. 1200/2, 1200/3.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet, nicht konfigurierbar.**

Hinweis:

Fahreinheit nicht zum Nachrüsten geeignet. Werkbänke mit Fahreinheit benötigen zwingend Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung. Nicht für Werkbänke mit zurückgesetztem offenem Gehäuse geeignet.

Technische Beschreibung

Breite	1200 mm
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Tiefe	700 mm
Höhe	200 mm
Serie	Ready-to-go
Serie	Ready-to-go

Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Produktart	Fahrenheit