



## Frässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: A1225



### Bestelldaten

Bestellnummer	540750 A1225
GTIN	4045197723390
Artikelklasse	52D

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schaft-Ø 6 mm.

**HOLEX**-Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. **Form Zylinder (ZYA), ohne Stirnverzahnung.**

#### Verwendung:

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

### Technische Beschreibung

Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Formbeschreibung	Zylinder ohne Stirnverzahnung
Form	A1225
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Gesamtlänge	70 mm
Kopf-Ø	12 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	25 mm
Serie	Zahnung Z7

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		