

**Kleinfrässtift Z7 – mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: M0613****Bestelldaten**

Bestellnummer	546910 M0613
GTIN	4045197724359
Artikelklasse	52D

**Beschreibung****Ausführung:**

**HOLEX** – Frässtifte werden aus Hochleistungs-Hartmetallsorten mit hoher Zähigkeit und höchster Schneidkantenstabilität ausschließlich auf modernsten CNC-Maschinen hergestellt. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopfdurchmesser größer Schaftdurchmesser ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall.

HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-Ø 3 mm.

**Verwendung:**

Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

**Technische Beschreibung**

Kopf-Ø	6,8 mm
Formbeschreibung	Spitzkegel
Gesamtlänge	49 mm
Form	M0613
Zahnung Kurzzeichen	Z7
Zahnungsart	kreuzverzahnt
Zahnungsfeinheitsgrad	mittel
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	17 mm
Serie	Zahnung Z7

Schneidstoff	HM
Produktart	Frässtift

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
Uni	geeignet		