

Garant GRIDLINE

**Ablageboden 810 mm Nutztiefe, passend für Typ: 1500****Bestelldaten**

Bestellnummer	920211 1500
GTIN	4062406119676
Artikelklasse	91P

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus robustem Stahlblech. Im 50-mm-Raster verstellbar, Neigung bis zu 40° möglich.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Neigungswinkel	40 Grad
Breite	1420 mm
Einbauhöhe	100 mm
Tiefe	810 mm
passend für Typ	1500 mm
Gewicht	11 kg
Materialstärke	1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	50 kg
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachboden

## Zubehör

Rollenbahnen-Paar Typ 1

920212 1