



Fügeprodukt, 50 ml, Hersteller-ID: 82-33



Bestelldaten

Bestellnummer	083345 82-33
GTIN	8029822064054
Artikelklasse	08G

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).

Verwendung:

Hochfest, für geringe Spaltmaße, auch bei geringen öligen Verschmutzungen, Ideal für die Lagerbefestigung.

Hinweis:

Oberflächen zuerst mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 vorbehandeln.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	82-33
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05: Ätzwirkung
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Handfestigkeit nach	5 - 10 min
für Gewindegröße M bis	M12

geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	Lagerbefestigung
geeignet für Einsatzbereich	ölige Oberflächen
Chemische Basis	anaerobic methacrylate
Farbe	grün
Lagertemperatur	25 °C
Dynamische Viskosität	120 - 180 mPas
Füllmenge	50 ml
für Gewindeart	Alle
Form	flüssig
minimales Losbrechmoment	20 Nm
maximales Spaltmaß	0,1 mm
geeignet für Material	Metall
Eigenschaft	thixotrop
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	thermoschock-beständig
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	12 Monat
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Flammpunkt	100 °C
Funktionsfestigkeit nach	1 - 3 h
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnameattribut	50 ml
Produktart	Fügeprodukt

Zubehör

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7061

083391 7061

Reiniger- und Entfetterspray Hersteller-Produktnummer
7063

083392 7063