



Geradschleifer, Typ: 722322



Bestelldaten

Bestellnummer	077261 722322
GTIN	4014586880501
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Äußerst handlicher Geradschleifer.**
- **Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerte Spindel.**
- **Leistungsstarker Motor mit hohem Durchzugsvermögen.**
- **Durch Drehzahlregelung hervorragend für Edelstahlbearbeitung wie auch für Schleif- und Polierarbeiten geeignet.**
- **Für Schleifstifte und Hartmetallfräser geeignet.**

Mit FEIN **ErgoGrip** für ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisch angepassten Handgriff. Universal-Geradschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Schlanker, handlicher Hals ermöglicht Innenschleifen.

Leistungsstarker handlicher Geradschleifer mit **kurzem Spindelhals**. Auch für den halbstationären Einsatz geeignet.

- **Äußerst leistungsstarker FEIN ErgoGrip Geradschleifer.**
- **Hohe Eintauchtiefe, Länge Halslager: 173 mm.**
- **POWERtronik mit Drehzahlstabilisierung und Überlastschutz.**
- **Mit langem Spindelhals.**

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange Ø 8 mm, 2 Spannschlüssel SW13 und SW17.

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem Ø von 12 mm.

Technische Beschreibung

Gewicht	2,1 kg
---------	--------

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Leistungsaufnahme	1010 W
Kabellänge	4 m
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Herstellerbezeichnung	GSZ11-320PERL
Drehzahlbereich	9500 - 32500 min ⁻¹
maximaler Spannzangen-Ø	8 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 8 mm	077268 8
--	----------