

Garant GRIDLINE

**Vario Werkbank fahrbar, Höhe 850 mm, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G,
Plattenlänge mm / Anzahl Schubladen: 1000/1****Bestelldaten**

Bestellnummer	923504 1000/1
GTIN	4062406118242
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Ablageboden Tiefe 300 mm. Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Schubladengehäuse 24G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** verhindert ein Öffnen der Schublade während des Transports.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 125

Lieferumfang:

2 × Fußteile mit Rädern, Gehäuse mit Schublade, Ablageboden, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Korpus, Fußteile und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe in G	20
---------------------------	----

Schubladen Nutztiefe	500 mm
Höhe	850 mm
Schiebegriff	nein
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Gewicht	67,1 kg
Schubladengehäuse Nutzhöhe	125 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladengehäuse Höhe	200 mm
Laufbelag spurlos	ja
Serie	vario
Serie	vario
Arbeitsplatte Länge	1000 mm
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	250 kg
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Material Rad	Polyurethan
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Oberfläche Arbeitsplatte	farblos lackiert
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Stoßfänger	nein
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladen Nutzbreite in G	20
ComfortClose	nein
absenkbar	nein
Anzahl Schubladen	1

Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20x20G
Produktart	mobile Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Fronthöhe 125 mm	927805 125
Rückwand / Ablagebodeneinteilig passend für Plattenlänge 700 mm	927140 700