

Garant**Schleifkappenträger, Kopf-Ø, Kopflänge, Form: 0511G****Bestelldaten**

Bestellnummer	553100 0511G
GTIN	4045197723413
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlitzrichtung).

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft.

Verwendung:

Vorwiegend im Werkzeugbau für Finish-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Passend für:

Schleifkappen Nr. 553035 – 553328.

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	5 mm
maximale Drehzahl	95000 min ⁻¹
Schaft-Ø	3 mm
Kopflänge	11 mm
Produktart	Schleifkappenträger