



Fühlhebelmessgerät Tesatast Tastarmlänge 12,5 mm, Messbereich je Richtung / Gehäuse-Ø: 0,1/40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	436252 0,1/40
GTIN	7630041110500
Artikelklasse	45A

Beschreibung

Ausführung:

Hochpräzise Fühlhebelmessgeräte mit edelsteingelagertem Messwerk in handlicher, robuster Ausführung. Gehäuse und Schwalbenschwanz-Halteprismen sind aus einem Stück gefertigt, dadurch ist die Einspannung besonders biegesteif. Korrosionsschutz durch Mattverchromung des Gehäuses.

2/1000-Ablesung.

TESA – Rubingelagertes Messwerk mit Messkugel aus HM. Robustes Monoblock-Gehäuse; antimagnetisch. **Swiss Made.**

Verwendung:

Als genaues Vergleichsmessgerät zur Prüfung der Sollmaßabweichung für Rundlaufprüfungen, Innenmessungen, Prüfung der Parallelität und Ebenheit sowie zum Ausrichten von Werkstücken.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzapfen Ø 8 mm.

Sonderzubehör:

Vierkant-Halter Nr. 436510, Zentrierhalter Nr. 436512, Gelenk-Messstativ Nr. 359680.

Ersatzteil:

Ersatztaster mit HM- oder Rubinkugel auf Anfrage lieferbar.

Hinweis:

Zusatzinformation DIN 2270: Ablesung 0,002/0,001 – Abweichungsspanne 2 µm, Gesamtabweichungsspanne 4 µm, Messwertumkehrspanne 2µm.

Technische Beschreibung

Gehäuse-Ø	40 mm
Messbereich je Richtung	0,1 mm
Gesamtabweichungsspanne f_{ges}	3,5 µm
Messkraft	0,15 N
Abweichungsspanne f_e	2,7 µm
Ablesung	0,002 mm
Schwenkbereich	2×120 Grad
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Tastarmlänge	11,8 mm
Messkugel-Ø	2 mm
Norm	DIN 2270
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C5
Produktart	Fühlhebelmessgerät

Dienstleistungen

KalibrierungFühlhebelmessgerät Typ ANALOG	023330 ANALOG
DAkKS-KalibrierungFühlhebelmessgerät Typ ANALOG	023340 ANALOG

Zubehör

Gelenk-Messtativ Aktionsradius 120 mm	359680 120
HM-Taster Tastarmlänge 12,5 mm Messkugel-Ø 2R mm	436315 2R
Vierkant-Halter für Kleintaster	436510
HM-Taster Tastarmlänge 12,5 mm Messkugel-Ø 1 mm	436315 1

Zentrierhalter Typ	436512
HM-Taster Tastarmlänge 12,5 mm Messkugel-Ø 2 mm	436315 2