

Garant**Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 66/5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	213110 66/5
GTIN	4045197725684
Artikelklasse	210

Beschreibung**Beschreibung:**

Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.
Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.
Auch einsetzbar zum Semischlichten.
Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendepatte.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D _c	66 mm
maximale Schnitttiefe a _{p max}	2,2 mm
passende Wendeschneidplatte	POMX 10T5..
Ø D ₃	46,6 mm

Aufnahmebohrungs-Ø	27 mm
Wendeplattenschrauben-Set	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Anzahl Schneiden Z	5
Serie	Hi5
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7
Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	219889
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP