

**Garant**
**GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC HPC, DLC, Ø h6 DC: 6mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	203203 6
GTIN	4062406119362
Artikelklasse	11X

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Für Schlichtoperationen.  
 Spezielle Geometrie für optimale Spanabfuhr.  
 Hohe Eigenstabilität und Laufruhe durch Ungleichteilung.  
 Zum Umfangfräsen als Schlichtarbeitsgang.

**Hinweis:**

**Unbeschichtete Ausführung** mit **Nr. 203207** bestellen.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Zustellrichtung	horizontal
Gesamtlänge L	65 mm
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Alu kurzspanend	0,05 mm
Toleranz Nenn-Ø	h6
Spiralwinkel	38 Grad
Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schneidenlänge $L_c$	18 mm
Freistellungs-Ø $D_1$	5,8 mm
Zähnezahl Z	5

Auskraglänge $L_1$ inkl. Freistellung	25 mm
Schneiden- $\varnothing D_c$	6 mm
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Serie	Master Alu
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation	$0,1 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	$V_c$	ISO-Code
Alu	geeignet	550 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	450 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	200 m/min	N
PE-HD	geeignet	160 m/min	N
PA 66	geeignet	200 m/min	N
PEEK	geeignet	150 m/min	N
PF 31	geeignet	130 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	180 m/min	N
POM GF25	geeignet	160 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	150 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	130 m/min	N

PTFE CF25	geeignet	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	300 m/min	N
Cu	geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	200 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		
<del>Luft</del>	<del>geeignet</del>		

**Dienstleistungen**

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB