

Garant**Klemmdrehhalter DCLNL 95°, für Wendeschneidplatten CN., links, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	250017 40/19
GTIN	4062406119126
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
Unterlegplatte	259031 18
Pratze, Schraube, Feder	259035 1
ISO-Code Halter	DCLNR/L 4040S19
Funktionsbreite L ₄	50 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1906..
Plattengröße	19 mm
Kopflänge L ₁	45 mm
Schaftgröße	40 mm
Schraube für Unterlegplatte	259025 13
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte 10-teilig Typ 2	259026 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm	674242 2
Unterlegplatte Typ 36	259031 36
Unterlegplatte Typ 18	259031 18
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingen Aufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500