

Garant**VHM-NC-Anbohrer 90° überlang spiralisiert, TiAlN, Ø DC h6: 5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	121051 5
GTIN	4062406120702
Artikelklasse	11E

Beschreibung**Ausführung:**

Exakt **mittiger Spitzenanschliff**. **Leichtes Anbohren** und **hohe Formgenauigkeit** der Zentrierbohrung. Stabil durch kurze Spannuten.

Überlange Ausführung.**Verwendung:**

Mit Spitzenwinkel **90°** zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem Ø folgt.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar. (ab Ø 6 mm)

Form **HB**: mit **Nr. 121050** bestellen.

Form **HE**: mit **Nr. 121051 + 129100 HE** bestellen.

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-Ø verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-Ø).

Technische Beschreibung

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schafttoleranz	h6
Nenn-Ø D _c	5 mm
Spannutenlänge L _c	13 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm ²	0,03 mm/U
Gesamtlänge L	120 mm
Schaft-Ø D _s	5 mm
Beschichtung	TiAlN

Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Toleranz Nenn-Ø	h6
Spitzenwinkel	90 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Anbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	260 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	240 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	200 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	65 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geeignet	40 m/min	S
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
CuZn	geeignet	200 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

