



Geradschleifer, Typ: 722324



Bestelldaten

Bestellnummer	077261 722324
GTIN	4014586880594
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Äußerst handlicher Geradschleifer.**
- **Ruhiger Lauf durch mehrfach gelagerte Spindel.**
- **Leistungsstarker Motor mit hohem Durchzugsvermögen.**
- **Durch Drehzahlregelung hervorragend für Edelstahlbearbeitung wie auch für Schleif- und Polierarbeiten geeignet.**
- **Für Schleifstifte und Hartmetallfräser geeignet.**

Universal-Geradschleifer für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Schlanker, handlicher Hals ermöglicht Innenschleifen.

Lieferumfang:

Inklusive Spannzange Ø 6 mm, 2 Spannschlüssel SW13 und SW17.

Hinweis:

Geradschleifer sind zugelassen zum Einsatz von Frässtiften bis zu einem Ø von 12 mm.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	GSZ4-280EL
Kabellänge	4 m
Leistungsaufnahme	350 W
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²

Gewicht	1,5 kg
elektronische Drehzahlvorwahl	ja
Drehzahlbereich	13000 - 28000 min ⁻¹
maximaler Spannzangen-Ø	6 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Geradschleifer

Zubehör

Spannzange für Geradschleifer Spannzangen-Ø 6 mm	077268 6
--	----------