



## Akku-Kreissäge, Typ: M12CCS44



### Bestelldaten

Bestellnummer	078207 M12CCS44
GTIN	4002395262816
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Durchzugstarke FUEL™ Akku-Kreissäge mit bürstenlosem POWERSTATE™ Motor.

- Kompaktes, ergonomisches Design mit Knaufgriff.
- Integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen.
- Tiefen- und Gehrungsschnitte bis 50°.
- Robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte.

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Innensechskantschlüssel, 18-Zahn-HM-Sägeblatt, Parallelanschlag und Transportkoffer (HD-Box).

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073814 und Nr. 073839. Passendes Kreissägeblatt finden Sie unter Nr. 078212 Gr. 18.

### Technische Beschreibung

Sägeblatt-Ø	140 mm
maximale Drehzahl	3600 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	12 V

maximale Schnitttiefe 90°	44 mm
Sägeblatt-Bohrungs-Ø	20 mm
Gewicht	2,7 kg
Akkukapazität	4 Ah
Herstellerbezeichnung	M12CCS44-402C
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Ausführung	Handkreissäge
Anzahl enthaltener Akkus	2
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Säge

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
HM-Sägeblatt Typ 18	078212 18