


VHM-Schruppfräser HPC, unbeschichtet, Ø e8 DC: 4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	205260 4
GTIN	4062406122430
Artikelklasse	12X

Beschreibung
Ausführung:

Zum Schrappen.
Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_c	8 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Spiralwinkel	45 Grad
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Toleranz Nenn-Ø	e8
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,04 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,06 mm
Schneiden-Ø D_c	4 mm
Zähnezahl Z	3
Eckenverrundung r_v	0,1 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM

Norm	DIN 6527
Fräsprofil	WR
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	300 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	280 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	200 m/min	N
PA 66	bedingt geeignet	120 m/min	N
PEEK	bedingt geeignet	100 m/min	N
Cu	geeignet	80 m/min	N
CuZn	geeignet	100 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------