

Garant**Schaft-Tellerbürste Keramik Korn (CER), Ø 25 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	575024 80
GTIN	4062406120412
Artikelklasse	51P

Beschreibung**Ausführung:**

Tellerbürsten mit **sehr dichtem Schleifborstenbesatz (Vollbesatz)** fest im Kunststoffteller vergossen. **Hohe Formstabilität** dank mehrfach gegenseitig abstützender Borsten. Sehr hohe Standzeit.

6 mm Schaft, fest vergossen.

Nylonborsten mit **Keramik-Kornanteil**. Aggressivere Schleifwirkung.

Vorteil:

- **Werkstücknachbearbeitung direkt nach dem Zerspanungsprozess.**
- **Reproduzierbare Ergebnisse durch kontinuierlich freigesetztes Schleifkorn.**
- **Prozesssicherheit dank hoher Formstabilität und -genauigkeit.**
- **Schnelle und sichere Montage ohne weiteres Zubehör.**
- **Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit.**

Verwendung:

Auf **CNC-Bearbeitungszentren** und im **Robotereinsatz**, bevorzugt im **Nassschliff** mit Kühlschmiermittel. Bearbeiten von flachen Bauteilen: präzises **Entgraten, Kantenverrunden, Feinarbeiten** nach dem Fräsen, **Oberflächenfinish** von z.B. Dicht- und Kontaktflächen.

Hinweis:

Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

Zustellung	0,3 (fein) – 2,0 (grob) mm
Vorschub	800 - 3000 mm/min
Borstenstärke	1,2 mm
Körnung	80
Feinheitsgrad	grob
Schaft-Ø D _s	6 mm
Produktnamensattribut	Ø 25 mm
Bürsten-Ø D ₁	25 mm
Teller-Ø D ₂	29 mm
Schleifmittel	Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Besatzlänge H ₁	25 mm
empfohlene Drehzahl	1500 - 2500 min ⁻¹
maximale Drehzahl	4500 min ⁻¹
Produktart	Tellerbürste

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	bedingt geeignet		
Stahl < 60 HRC	bedingt geeignet		
INOX	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		

