

KÄRCHER**Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVR-L65****Bestelldaten**

Bestellnummer	078522 IVR-L65
GTIN	4054278029696
Artikelklasse	07D

Beschreibung**Ausführung:**

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von **Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne)**.

- **Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.**
- **Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.**
- **Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.**

1-motoriger 1,2 kW Industriesauger mit **Kippfahrgestell** und **65 Liter Behälter**.

Lieferumfang:

Mit Kippfahrgestell und Entleerungsschlauch mit Füllstandsanzeige. **Ohne Zubehör. Passendes Zubehör finden sie unter Nr. 078524, 078529 und 078533.**

Leistungsaufnahme: 1200 W

Behältervolumen: 65 l

Anschlussnennweite: DN50 mm

Länge: 742 mm

Breite: 500 mm

Höhe: 1100 mm

Technische Beschreibung

Vakuum	230 mbar
Länge	742 mm
Arbeitsgeräusch	71 dB(A)
Behältervolumen	65 l
Anschlussnennweite	DN50 mm
Breite	500 mm
Kabellänge	6 m
Anzahl Turbinen	1
Luftvolumenstrom	59 l/s
Höhe	1100 mm
Gewicht	43 kg
Leistungsaufnahme	1200 W
Staubklasse – Sauger	L
Herstellerbezeichnung	IVR-L 65/12-1 Tc
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

Zubehör

Spänekorb für Industriesauger Volumen 20 l	078524 20
Späne- und Flüssigkeits-Saug-Sortiment Anschlussnennweite DN40	078529 DN40
Reduzieradapter Anschlussnennweite DN40	078533 DN40
Späne- und Flüssigkeits-Saug-Sortiment Anschlussnennweite DN42	078529 DN42