

**Bandschleifer GHB15-50, Typ: 79030200****Bestelldaten**

Bestellnummer	077780 79030200
GTIN	4014586884547
Artikelklasse	03F

Beschreibung**Ausführung:**

1.500 Watt Motor, verstellbare Griffe, drehbarer Anbaumotor, werkzeugloser Bandwechsel, runde Aussparung zur Rohr- und Profilarbeit. Ideal für die Edelstahlbearbeitung, da Drehzahl reguliert werden kann.

Lieferumfang:

Bandschleifmaschine, 1 Schleifband Korn 36.

Hinweis:

Passende Bänder finden Sie unter der Nr. 558444. Weitere Bänder auf Anfrage lieferbar.

Herstellerbezeichnung: GHB 15-50 INOX

Leistungsaufnahme: 1500 W

Drehzahlbereich: 2500 - 7900 min⁻¹

Bandbreite: 50 mm

Bandlänge: 1000 mm

Gewicht: 5,6 kg

Technische Beschreibung

maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
----------------------------	------------------------

Herstellerbezeichnung	GHB 15-50 INOX
Bandlänge	1000 mm
Gewicht	5,6 kg
Bandbreite	50 mm
Leistungsaufnahme	1500 W
Drehzahlbereich	2500 - 7900 min ⁻¹
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Bandschleifer

Zubehör

Schleifband Cubitron™II 947A Körnung 120	558444 120
Schleifband Cubitron™II 947A Körnung 40	558444 40
Schleifband Cubitron™II 947A Körnung 60	558444 60
Schleifband Cubitron™II 947A Körnung 80	558444 80
Schleifstation GHBD Typ 99001012	077782 99001012