

**CARTEC****Wirbelbock, Gewinde-Ø: M24**

## Bestelldaten

Bestellnummer	086486 M24
GTIN	8013429800139
Artikelklasse	08Y

## Beschreibung

### Ausführung:

Anschraubbarer, 360° drehbarer Anschlagpunkt für das Anheben schwerer Lasten, kugelgelagert, 100 % rissgeprüft, **zertifiziert durch die DGUV, Sicherheitsfaktor 4** in allen Richtungen.

### Hinweis:

**SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.**

Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 3,15 t

Aufnahmebreite am Bolzen A: 40 mm

Ösenbreite B: 18 mm

Maß C: 70 mm

Bolzen-Ø D: 58 mm

Maß E: 68 mm

## Technische Beschreibung

Bolzen-Ø D	58 mm
Maß C	70 mm
Aufnahmebreite am Bolzen A	40 mm

Ösenbreite B	18 mm
Maß E	68 mm
Höhe H	153 mm
Tragfähigkeit WLL SF 4:1	3,15 t
Gewinde-Ø	M24×30
Produktart	Wirbelbock