

Garant GRIDLINE

Rechner-Gehäuse 16G, Höhe: 500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	927335 500
GTIN	4062406124564
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion mit Lüftermotor und fest eingebauter 2fach-Steckerleiste mit EIN-/AUS-Schalter und Feinsicherung. 3-poliges Anschlusskabel (3 m) mit Industriesteckverbinder. Luftzufuhr über Gebläse in das Gehäuse. Verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Zur optimalen Unterbringung des Rechners am Arbeitsplatz. Schützt vor Verschmutzung und Beschädigung. Verhindert unberechtigten Zugriff.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Erstanschlüsse sowie den Anschluss von Stecker- oder Buchsenteile an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Technische Beschreibung

Nutztiefe	600 mm
Anzahl Lüfter	1

Gewicht	19,7 kg
mit Steckdosenleiste	ja
Gehäuse zum Unterbau (oben offen)	ja
Tiefe	650 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anschlusskabel Länge	3 m
Breite	400 mm
Nutzhöhe	425 mm
Höhe	500 mm
Nutzbreite	350 mm
Anzahl Steckdosenleiste	1
Anzahl Ein-/Aus-Schalter	1
Ein-/Aus-Schalter	ja
Steckertyp Eingang	GST-Stecksystem
Anzahl Steckdosen Typ F	2
Nennspannung	250 V
Materialstärke	1 mm
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Rechnergehäuse

Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------