

**Flexible Diamantfeile, Körnung: D126µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	529120 D126
GTIN	4007220004951
Artikelklasse	53B

Beschreibung**Ausführung:**

Sehr dünner Kunststoffträger **einseitig** mit Diamantschleifkorn belegt. Höhe mit Belegung 0,5 mm.

Verwendung:

Ideal für feine Schleifarbeiten an konkaven und konvexen Flächen oder in schmalen Schlitzen.

Höchste Flexibilität, maximaler Biegeradius 15 mm.

Technische Beschreibung

Körnung	D126
Feinheitsgrad	mittel
Abmessung	14×165 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Breite	14 mm
Höhe	0,5 mm
Länge	165 mm
maximaler Biegeradius	15 mm
Produktart	Diamantfeile

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		