



Diamant-Topf-Schleifscheibe STARTEC XP-P D×T×H (mm), 100×35×20, Typ: D64



Bestelldaten

Bestellnummer	597954 D64
GTIN	9003172004617
Artikelklasse	53Y

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Topfschleifscheiben mit Diamant-Belag in Metallbindung mit erhöhter Festigkeit und optimiertem Einbindevermögen des Diamantkorns. Die durch die optimale Korn-Bindungskombination erreichte Reduzierung der Schnittkräfte ermöglicht **höchste Schleifleistung** und **Vorschubgeschwindigkeiten**. Höchste Kantenstabilität verbessert die **Profilgenauigkeit** auch bei hohen Vorschüben und **verlängert die Abrichtintervalle** bei konstanten Oberflächenergebnissen. **Spezifikation: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Verwendung:

Hochleistungsschleifen (Nutenschleifen) von rotierenden VHM-Schneidwerkzeugen. Für den Nassschliff mit Öl (empfohlen) oder Emulsion/Wasser.

Technische Beschreibung

Körnung	D64
Schleifmittelkurzzeichen	D
Spezifikation	D64BXP-P STARTEC XP-P

Schleifmittel	Diamant
Form	11V9
Scheiben-Ø D	100 mm
Scheibenbreite T	35 mm
Produktnamensattribut	100×35×20
Bohrungs-Ø H	20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite	3 mm
Schleifbelag Höhe X	10 mm
Produktart	Topf-Schleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Hartmetall (HM)	geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		