

3M**Grobreinigungsscheibe mit Schaft (SiC), XT-ZS, Scheiben-Ø: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	555930 75
GTIN	4054596605817
Artikelklasse	53M

Beschreibung**Ausführung:**

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.

Kantenstabil, extrem hohe Abtragsrate und Standzeit. Ideal zum Entfernen von Zunder.

Verwendung:

Radialer Einsatz auf flexiblen Wellen und Geradschleifern. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

Technische Beschreibung

Scheibenbreite	15 mm
Scheiben-Ø	75 mm
empfohlene Drehzahl	8000 min ⁻¹
Dicke	15 mm
Schaft-Ø	6 mm
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)

Schleifmittelkurzzeichen	SiC
Härtegrad	sehr hart
Feinheitsgrad	extra grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	XT-ZS
Produktart	Grobreinigungsvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1	556380 1
Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1-2	556380 1-2