

**3M****Grobreinigungsscheibe (SiC), XT-DC, Scheiben-Ø: 100mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	555934 100
GTIN	68410001133692
Artikelklasse	53M

**Beschreibung****Ausführung:**

Grobreinigungsscheiben mit synthetischem, gleichmäßig mit Schleifkorn durchsetztem Nylonvlies. Offene Struktur, setzt sich nicht zu.

**Kantenstabil, extrem hohe Abtragsrate und Standzeit.** Ideal zum Entfernen von Zunder.

**Verwendung:**

**Radialer Einsatz** auf flexiblen Wellen und Geradschleifern. Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und Entfernen von Oberflächenverschmutzungen.

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	100 mm
Bohrungs-Ø	13 mm
empfohlene Drehzahl	6000 min <sup>-1</sup>
Dicke	15 mm
Schleifmittel	Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen	SiC

Härtegrad	sehr hart
Feinheitsgrad	extra grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	XT-DC
Produktart	Grobreinigungsvlies

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

## Zubehör

Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1	556380 1
--	----------

Spanndorn Anzahl zu spannende Scheiben 1-2

556380 1-2