

Garant**Hartschaum-Halter, Typ: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	956820 3
GTIN	4062406128210
Artikelklasse	91F

Beschreibung**Ausführung:**

Hartschaum-Halter aus Stahlblech zur Aufnahme von Hartschaumeinlagen der Breite 20G / 500 mm. Mit mittig anbringbaren Zusatzhaltern zur festen Fixierung des Schaumes. Pro Halter passen 2 Schäume der Größe 8×20G oder 4 Schäume der Größe 8×10G.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Kann auch mit 4 Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Arbeitsplatte befestigt werden.

Lackierung:

Hartschaum-Halter lichtgrau RAL 7035, Zusatzhalter anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Nur für Schäume geeignet, in denen das Werkzeug nahezu bündig eingelegt ist.

Für Katalogschäume nur bedingt geeignet. Werkzeug muss in individuell konfigurierten Schäumen klemmend geplant werden.

Technische Beschreibung

Tiefe	140 mm
passend für Schaumstärke	60 mm

Typ	3
Nutzbreite	500 mm
Höhe	440 mm
Breite	500 mm
Nutzhöhe	400 mm
Produktart	Hartschaum-Halter