

KÄRCHER**Teilereinigungsgerät, Typ: AUTO****Bestelldaten**

Bestellnummer	082941 AUTO
GTIN	4039784616424
Artikelklasse	03P

Beschreibung**Ausführung:**

Teilereiniger aus hochwertigen Materialien. Die intensive Reinigung erfolgt mit Reinigungsmitteln auf Wasserbasis **ohne Lösungsmittel** und entfernt mühelos Fette, Öle und sonstige Verschmutzungen. Durch die Verwendung entsprechender Reinigungsmittel können die Bauteile zudem für eine bestimmte Zeit konserviert werden. Ein dreidimensionales Düsensystem sorgt für eine vollautomatische Rundumreinigung in einem motorbetriebenen Drehteller. Vier Industrierollen garantieren Mobilität. Einfaches Be- und Entladen (auch von großen Teilen). Integrierter Überlastschutz. Äußerst langlebig durch kompletten Aufbau in Edelstahl.

Verwendung:

z. B. Fertigung, Instandhaltung, Werkstatt, Metallbearbeitung.

Herstellerbezeichnung: PC 60/130 T

Netzspannung: 400 V

Anzahl der Stromphasen: 3

Tank-Fassungsvermögen: 100 l

Länge Gerät gesamt: 1080 mm

Breite Gerät gesamt: 1000 mm

Technische Beschreibung

Anschlussleistung	5,5 kW
einstellbare Reinigungszeit	1 - 30 min
Netzspannung	400 V
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Tank-Fassungsvermögen	100 l
Material Gehäuse/Rahmen	Edelstahl
Anzahl der Stromphasen	3
maximale Temperatur	80 °C
Fördermenge	4500 l/h
Gewicht	165 kg
Heizleistung	4,5 kW
Länge Gerät gesamt	1080 mm
Druck	1,5 bar
Netzfrequenz	50 Hz
Breite Gerät gesamt	1000 mm
Herstellerbezeichnung	PC 60/130 T
Nutzlast	130 kg
Höhe Gerät gesamt	1250 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Teilereinigungsgerät

Zubehör

Teilereinigungsmittel AUTO Herstellerbezeichnung RM39	082943 RM39
Teilereinigungsmittel AUTO Herstellerbezeichnung RM48	082943 RM48