

Garant
GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schrupffräser mit Innenkühlung HPC, DLC, Ø e8 DC: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202006 6
GTIN	4062406126117
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten.

Bis 2x D ins Volle bei höchsten Vorschubraten und hoher Laufruhe.

Höchste Vorschubraten beim senkrechten Eintauchen möglich.

Rampen bis 45° möglich.

Verbesserte Späneevakuierung durch zentrale Innenkühlung.

Mit DLC Beschichtung sp² der neuesten Generation.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Technische Beschreibung

Wuchtgüte mit Schaft	G 2,5 mit HA
Toleranz Nenn-Ø	e8
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,06 mm
Schneiden-Ø D_c	6 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Schneidenlänge L_c	13 mm
Spiralwinkel	42 Grad
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	3

Gesamtlänge L	57 mm
Ausraglänge L ₁ inkl. Freistellung	19 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,08 mm
Freistellungs-Ø D ₁	5,8 mm
Eckenverrundung r _v	0,2 mm
Serie	Master Alu
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	W
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	ja
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	geeignet	550 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	450 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	200 m/min	N
PE-HD	geeignet	160 m/min	N
PA 66	geeignet	200 m/min	N
PEEK	geeignet	150 m/min	N

PF 31	geeignet	130 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	180 m/min	N
POM GF25	geeignet	160 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	150 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	130 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	300 m/min	N
Cu	geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	200 m/min	N
nass maximal	geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB

129100 HB