

**KÄRCHER****Nass- und Trockensauger, Herstellerbezeichnung: NT65APME****Bestelldaten**

Bestellnummer	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Artikelklasse	07C

**Beschreibung****Ausführung:**

Leistungsstarke Allzweck-**Nass- und Trockensauger** mit hoher Saugleistung und kompakter Bauweise, Schlauchaufbewahrung und Zubehöralterung am Gerät. **Automatische Abschaltung** bei Erreichen der maximalen Füllhöhe des Behälters.

- **Faltenfilter ermöglicht Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme.**
- **Das automatische Filterabreinigungssystem Tact ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten bei geringen Wartungskosten und langer Lebensdauer des Filters.**
- **Durch den zentralen Drehschalter sind die Saugprogramme bequem umschaltbar.**
- **Professionelle, 2-motorige Industriesauger mit Edelstahlbehälter.**
- **Robuster 65 L-Behälter mit Bumper und Metallenkrollen.**
- **Nahezu konstante Saugleistung durch effiziente, halbautomatische Filterabreinigung AP per manuell ausgelöstem Luftstoß.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Saugschlauch mit Krümmer, Metallsaugrohr 2x0,5 m, Boden- und Fugendüse, Flachfalten- oder Papierfilter.

**Hinweis:**

Für Öle und ölhaltige Medien Industriesauger Nr. 078522 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	23 kg
Luftvolumenstrom	2×74 l/s
Saugschlauch-Länge	4 m
Länge	600 mm
Leistungsaufnahme	2760 W
Höhe	920 mm
Filterabreinigung	ApClean halbautomatische Filterreinigung
Arbeitsgeräusch	73 dB(A)
Breite	480 mm
Behältervolumen	65 l
Staubklasse – Sauger	L
Vakuum	254 mbar
Anzahl Turbinen	2
Kabellänge	10 m
Herstellerbezeichnung	NT65APME
Anschlussnennweite	40 mm
Filtersystem	Flachfaltenfilter
Besonderheit	Edelstahlbehälter
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Nass- und Trockensauger

## Zubehör

Flachfaltenfilter passend für Sauger-Typ NT65	072809 NT65
Gummi-Schrägrohrdüse Anschlussnennweite DN40	078527 DN40
Filtertüten-Set5-teilig passend für Sauger-Typ NT65	072808 NT65
Fugendüse schmal, 13 mm Anschlussnennweite DN40	078528 DN40