

Garant**Hartschaum-Halter, Typ: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	956820 1
GTIN	4062406127596
Artikelklasse	91F

Beschreibung**Ausführung:**

Hartschaum-Halter aus Stahlblech zur Aufnahme von Hartschaumeinlagen der Breite 20G / 500 mm. Mit mittig anbringbaren Zusatzhaltern zur festen Fixierung des Schaumes. Pro Halter passen 2 Schäume der Größe 8×20G oder 4 Schäume der Größe 8×10G.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Kann auch mit 4 Holzschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Arbeitsplatte befestigt werden.

Lackierung:

Hartschaum-Halter lichtgrau RAL 7035, Zusatzhalter anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Nur für Schäume geeignet, in denen das Werkzeug nahezu bündig eingelegt ist.

Für Katalogschäume nur bedingt geeignet. Werkzeug muss in individuell konfigurierten Schäumen klemmend geplant werden.

Technische Beschreibung

Höhe	440 mm
Tiefe	110 mm

Nutzbreite	500 mm
Nutzhöhe	400 mm
passend für Schaumstärke	30 mm
Typ	1
Breite	500 mm
Produktart	Hartschaum-Halter