

Garant GRIDLINE

Vario Werkbank mit Eluplanplatte dunkelgrau fahrbar mit Hartgesteinsplatte, Größen: 1500



Bestelldaten

Bestellnummer	431310 1500
GTIN	4062406288105
Artikelklasse	41W

Beschreibung

Ausführung:

Fahrbarer Messarbeitsplatz mit Hartgesteinsplatte für den mobilen Einsatz. Mess- und Kontrollplatte aus ausgesuchtem Natur-Hartgestein Genauigkeit 0. Fein diamantgeläppt für die Kontrolle. Frei von Fehlern, homogene Struktur. Durchbiegungsfest und verwindungssteif. Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit. **Inklusive Gewindebuchse rostfrei M8. Arbeitsplatte Eluplan dunkel Stärke 50 mm;** 2 mm starker Kunststoffbelag mit abrieb- und schlagfester Oberfläche. Der Belag ist antistatisch, weitgehend resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Die zähnharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit ABS-Umleimer. **Fußteile fahrbar** aus Vierkant-Rohr mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag. Lenkrolle mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Rückwände und Ablageboden aus Stahlblech.

Lieferumfang:

Inklusive Hartgesteinsplatte Gen. 0 630 x 400 mm, Gewindebuchse M8. Komplett montiert.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Aufhängung für Hartgesteinsplatte anthrazit RAL 7016, Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035 (nicht konfigurierbar).

Hinweis:

Zubehör finden Sie in unserem Betriebseinrichtungen-Katalog Band 3.

Technische Beschreibung

Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Hartgesteinsplatte Länge	630 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Serie	vario
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Gewicht	158 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Ebenheit	0,007 mm
Höhe	850 mm
Hartgesteinsplatte Breite	400 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	mobile Werkbank