

Garant GRIDLINE

## Vario Werkbank mit 5 Schubladen mit Eluplanplatte dunkelgrau fahrbar mit Hartgesteinsplatte, Größen: 1500/5



### Bestelldaten

Bestellnummer	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Artikelklasse	41W

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Fahrbarer Messarbeitsplatz mit Hartgesteinsplatte für den mobilen Einsatz. Mess- und Kontrollplatte aus ausgesuchtem Natur-Hartgestein Genauigkeit 0.** Fein diamantgeläppt für die Kontrolle. Frei von Fehlern, homogene Struktur. Durchbiegungsfest und verwindungssteif. Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit. **Inklusive Gewindebuchse rostfrei M8. Arbeitsplatte Eluplan dunkel Stärke 50 mm;** 2 mm starker Kunststoffbelag mit abrieb- und schlagfester Oberfläche. Der Belag ist antistatisch, weitgehend resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Die zähnharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit ABS-Umleimer. **Fußteile fahrbar** aus Vierkant-Rohr mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit spurlosem Polyurethan-Laufbelag. Lenkrolle mit Feststeller für Rad und Drehkranz. Rückwände und Ablageboden aus Stahlblech. Gehäuse 24G, 600 mm breit aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75kg Tragfähigkeit.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe in mm: 50; 75; 75; 100; 125

#### Lieferumfang:

Inklusive Hartgesteinsplatte Gen. 0 630 x 400 mm, Gewindebuchse M8. Komplett montiert. Inklusive Gehäuse mit Schubladen.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Aufhängung für Hartgesteinsplatte anthrazit RAL 7016, Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035 (nicht konfigurierbar).

**Hinweis:**

Zubehör finden Sie in unserem Betriebseinrichtungs-Katalog Band 3.

## Technische Beschreibung

Ebenheit	0,007 mm
Schubladengehäuse Höhe	500 mm
Höhe	850 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung	400 kg
Serie	vario
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Hartgesteinsplatte Breite	400 mm
Schubladengehäuse Breite	600 mm
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Hartgesteinsplatte Länge	630 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	208 kg
Schubladen Nutzbreite in G	20
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktart

mobile Werkbank