

**Mitutoyo**
**Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	421895 25-50
GTIN	4946368012612
Artikelklasse	44A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

**Lieferumfang:**

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Verpackung: stabile Box

Messtrommel-Teilung: 1/50 mm

Kalibrierung: B1

Kalibrierung: B2

Ablesung: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Spindelsteigung: 0,5 mm

Messschneiden Breite: 0,75 mm

Messschneiden Länge: 6,5 mm

**Technische Beschreibung**

Kalibrierung	B1
Kalibrierung	B2
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messschneiden Länge	6,5 mm

Spindelsteigung	0,5 mm
Messschneiden Breite	0,75 mm
Ablesung	0,01 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Sonderbügelmessschraube

### Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellmaß für Bügelmessschraube maximales Nennmaß 100 mm	012110 100
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012050 100
DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100