



LED-Akku-Arbeitsleuchte, Typ: MAG-PRO



Bestelldaten

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 081516 MAG-PRO |
| GTIN | 5708997356906 |
| Artikelklasse | 08C |

Beschreibung

Ausführung:

LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Hochleistungs-LEDs mit hoher Lichtleistung und ausklappbaren, drehbaren Aufhängehaken und starkem Haftmagnet. Neue Generation der Version **MAG3** mit äußerst hoher Lichtleistung, sehr starkes Spot- und Hauptlicht, mit Ladeanzeige vorne.

Hochleistungs COB LED-Technologie für extrem helles, **homogenes Flächenlicht in zwei Helligkeitsstufen**.

Stufenlos dimmbar.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Ladekabel.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|-------------|
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Akkukapazität | 2,6 Ah |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Lichtstrom | 60 - 600 lm |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Akkuspannung | 3,7 V |
| Leuchtmittel | LED-Modul |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Gesamtbreite | 70 mm |
| Leuchtdauer | 1,5 - 15 h |
| Gesamtlänge | 270 mm |
| Gewicht | 312 g |
| ATEX-Zone | keine |
| Herstellerbezeichnung | MAG-PRO |
| Produktart | Arbeitsleuchte |