

Garant**Stechdrehplatte Schlichten, CU7025, Stechbreite w: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273722 2
GTIN	4062406133818
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Vorschub f	0,04 - 0,14 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Stechbreite w	2 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,1 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	P
Sorte	CU7025
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		