

Mitutoyo**Digitaler Messschieber IP67, Messbereich: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	412623 300
GTIN	4946368727912
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Elektronischer Messschieber mit Absolut-Elektronik und großem, gut ablesbarem Display. Unempfindlich gegen Wasser, Öl und Staub. Durch geringen Energieverbrauch 18000 h kontinuierlichen Einsatz mit einer Batterie (Gr. 300: 5000 h). Das Gerät schaltet sich bei Bedienung automatisch ein und bei Nichtgebrauch nach ca. 20 Minuten automatisch aus.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,01 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,4
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten	ja
Tiefenmaß vorhanden	ja
Kalibrierung	A1
Anzahl enthaltener Batterien	1

Messbereich	0 - 300 mm
Norm	ISO 13385
Schnabellänge	64 mm
Auto-Abschaltung	ja
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	$\pm 0,03$ mm
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021000 300
DAkkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 300 mm	021010 300