

 Mahr

## Digitale Bügelmessschraube IP65 i-wi, Messbereich: 175-200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421325 175-200
GTIN	4059192058821
Artikelklasse	43A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Innovative Bügelmessschraube mit **10 mm großen Ziffern** auf kontrastreichem Display. Praktische HOLD-Funktion zum Einfrieren des Messwerts für sicheres Ablesen. Messspindel gehärtet und geschliffen. Messflächen aus Hartmetall. Vorgezogene Ratsche mit Schnelltrieb. Lackierter Stahlbügel mit Wärmeisolierung. Umschaltung von Relativ- auf Absolutmessung. Nullstellung an jeder beliebigen Position. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Durch eine komfortable **Toleranzanzeige mit zusätzlichen Warngrenzen** erkennt der Bediener, ob und wie das Werkstück in den Toleranzgrenzen liegt.

#### Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032, 1 Einstellmaß ab Gr. 25-50.

#### Sonderzubehör:

i-wi Funkempfänger Nr. 498912 STICK.

### Technische Beschreibung

Spindel-Ø	6,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	B2

Ablesung	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Fehlergrenze	7 µm
Messbereich	175 - 200 mm
Spindelsteigung	0,5 mm
Ablesung	0,00005 Zoll
IP-Schutzart	IP 65
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellersoftware
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022040 200
DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 200 mm	022050 200