

**Maschinen-Gewindebohrer Form C, vaporisiert, M: M10****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG1855 M10
GTIN	4045197735126
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:****Form C** (2 – 3 Gänge Anschnitt).**Wie Nr. 135855.****Technische Beschreibung**

Gewindesteigung	1,5 mm
Schaft-Ø D _s	10 mm
Toleranzklasse	ISO 2 6H
Kernloch-Ø	8,5 mm
Schaft-Vierkant □	8 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 371
Gesamtlänge L	100 mm
Gewindeart	M
Gewindegröße	M10
Inhalt	10

Beschichtung	vaporisiert
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	DIN 13
Anschnittform	C
Spiralwinkel	40 Grad
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Verwendung bei Bohrungsart	bis 3×D bei Grundloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Produktart	Gewindebohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	11 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	8 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	7 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	4 m/min	M
CuZn	bedingt geeignet	12 m/min	N
Uni	geeignet		
Öl	geeignet		

Zubehör

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C M M10	135855 M10
--	------------