

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg, 20×24G,  
Schubladen-Fronthöhe: 300mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931048 300
GTIN	4062406131975
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 200 kg.

**Passend für:**

Werkzeugschrankgehäuse 24×28G Nr. 931035.

**Lieferumfang:**

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Technische Beschreibung**

Fronthöhe	300 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand

Gewicht	18 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Nutzhöhe	275 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Nutzbreite in G	20
Nutztiefe in G	24
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutzbreite	500 mm
Nutztiefe	600 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×24G
Produktart	Schublade

## Zubehör

PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 20	951032 20
Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 20	951030 20
Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 20	951020 20
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10