

Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg, 26×24G,
Schubladen-Fronthöhe: 300mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 931166 300 |
| GTIN | 4062406132057 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 75 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 30×28G Nr. 931155.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------|
| Schubladen Einzelentriegelung | Einhand |
| Nutzhöhe | 275 mm |
| Gewicht | 21 kg |

| | |
|--|--|
| Schubladen Nutzfläche in G | 26×24 |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Fronthöhe | 300 mm |
| Nutztiefe in G | 24 |
| Nutzbreite in G | 26 |
| Einsatzbereich | Montagewagen |
| Nutzbreite | 650 mm |
| Nutztiefe | 600 mm |
| mit Schubladen Einzelentriegelung | ja |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 26×24G |
| Produktart | Schublade |

Zubehör

| | |
|--|-----------|
| Griffleisten-Endkappen 20-teilig Typ 10 | 951025 10 |
| PVC-Abdeckung für Griffleisten Set 10-teilig Schubladen- Nutzbreite in G 26 | 951032 26 |
| Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen- Nutzbreite in G 26 | 951020 26 |
| Beschriftungstreifen-Set 10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 26 | 951030 26 |