


Garant GRIDLINE

**Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg, 46×24G,
Schubladen-Fronthöhe: 250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931456 250
GTIN	4062406132668
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.

Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 50-mm bzw. 2G-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 50×28G Nr. 931435.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Es können nur GridLine Steck-Trennwände in den Breiten 2G, 4G, 6G, 8G, 10G oder 12 G verwendet werden.

Technische Beschreibung

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand

Fronthöhe	250 mm
Schubladen Nutzfläche in G	46×24
Gewicht	29 kg
Nutzhöhe	225 mm
Nutzbreite in G	46
Nutztiefe in G	24
Einsatzbereich	Montagewagen
Nutztiefe	600 mm
Nutzbreite	1150 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	46×24G
Produktart	Schublade

Zubehör

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung Schubladen-Nutzbreite in G 46	951020 46
Beschriftungsstreifen-Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 46	951030 46
Griffleisten-Endkappen20-teilig Typ 10	951025 10
PVC-Abdeckung für Griffleisten Set10-teilig Schubladen-Nutzbreite in G 46	951032 46