

Mitutoyo
Nuten-Bügelmessschraube, Messbereich: 75-100 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421895 75-100
GTIN	4946368012636
Artikelklasse	44A

Beschreibung
Ausführung:

Mit nichtdrehender Spindel und abgeflachten Messschneiden. Messspindel und Amboss aus gehärtetem Stahl, Bedien- und Ableseteile mattverchromt.

Lieferumfang:

Ab Gr. 25–50 inklusive 1 Einstellmaß.

Verpackung: stabile Box

Messtrommel-Teilung: 1/50 mm

Kalibrierung: B1

Kalibrierung: B2

Ablesung: 0,01 mm

Spindel-Ø: 8 mm

Spindelsteigung: 0,5 mm

Messschneiden Breite: 0,75 mm

Messschneiden Länge: 6,5 mm

Technische Beschreibung

Spindelsteigung	0,5 mm
Spindel-Ø	8 mm
Messschneiden Länge	6,5 mm
Kalibrierung	B1
Kalibrierung	B2

Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messschneiden Breite	0,75 mm
Ablesung	0,01 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Produktart	Sonderbügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellmaß für Bügelmessschraube maximales Nennmaß 100 mm	012110 100
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012050 100
DAkS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100