

**Garant****Tool24 Smartline – Vertikalschrank bestückt mit Werkzeugaufnahmen, für  
Werkzeugschäfte: VDI30****Bestelldaten**

Bestellnummer	979101 VDI30
GTIN	4062406133993
Artikelklasse	9SA

**Beschreibung****Ausführung:**

Die Auszüge sind bodengeführt und mit einer Zentralschließung ausgestattet (als Notentriegelung nutzbar). Die feuerverzinkten Rahmen in den Auszügen sind stirnseitig im 37-mm-Raster gelocht, zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochblechen. Die Vertikalauszüge sind mit einer Einzelauszugsicherung ausgestattet. Die Auszüge öffnen automatisch. Somit kann ein schneller Zugriff auf die Werkzeuge gewährleistet werden.

- **Lagerung von voreingestellten Werkzeugen.**
- **Nur in Verbindung mit einem Tool24 Smartline Master Unit System möglich.**
- **Mit 14 verschiedenen Konfigurationen bestellbar (unterschiedliche Aufnahmen SK, VDI, C, HSK).**
- **Inklusive 24 Trägerschienen.**
- **Aufnahmen geeignet für Werkzeugträger, Trägerschienen, Fachbodenwannen und Lochbleche.**
- **Traglast bei Flächenverteilung pro Auszug: 600 kg.**
- **Maximallast Vertikalschrank: 2400 kg.**
- **Schließsystem für Notentriegelung.**

**Verwendung:**

Automatisches Warenausgabesystem zur Lagerung und Verwaltung von Werkzeugen und C-Artikeln.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Auszüge anthrazit RAL 7016 **pulverbeschichtet.**

#### Hinweis:

Vertikalschränke stellen erhöhte Anforderungen an den Untergrund, da die Auszüge direkt auf dem Boden laufen! Folgende Voraussetzungen für den Aufstellort müssen kundenseitig unbedingt erfüllt werden:

- **Ebenheitstoleranz gemäß DIN 18202 für flächenfertige Böden.**
- **Winkligkeit von maximal 2 Millimetern auf 1 Meter Messlänge.**
- **Der Untergrund muss eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.**
- **Glatter Untergrund.**

Die Systeme sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen das Kippen gesichert werden.

Diese Vertikalschränke können nur in Verbindung mit einem Tool24 Smartline Master Unit System Nr. 979001 S11M oder Nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System Nr. 979201 DE oder Nr. 979211 EN sowie Tool24 Locker Master Unit System Nr. 979300 DE oder Nr. 979310 EN betrieben werden.

## Technische Beschreibung

Breite	717 mm
Anzahl Auszüge	4
Tiefe	750 mm
Vertikalauszug Schubladen Breite	155 mm
Gewicht	320 kg
Anzahl Werkzeugaufnahmen	408
Vertikalauszug Tragfähigkeit	600 kg
Vertikalauszug Nutzhöhe	1750 mm
Höhe	2000 mm
Anzahl Werkzeugträger Nr. 970130	24
Achsabstand A	69 mm
Serie	Tool24 Smartline
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	2400 kg
Schubladenauszug	Auszugssperre
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz

Farbauswahl

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,  
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktart

Warenausgabesystem

---

## Zubehör

Werkzeugträger mit Werkzeugaufnahmen für  
Werkzeugschäfte VDI30

970130 VDI30