

LENOX **Säbelsägeblätter, Bezeichnung: 9108RCT****Bestelldaten**

Bestellnummer	588745 9108RCT
GTIN	885363190335
Artikelklasse	58Z

Beschreibung**Ausführung:**

Hartmetallbestückte Lazer CT™ Säbelsägeblätter garantieren eine hohe Schnittleistung und Standzeit.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von INOX und Gusseisen.

Technische Beschreibung

Zahnteilung	3,1 mm
Sägeblattmaterial	HM
Blattlänge	229 mm
Schnittart	gerader Schnitt schnell (grob)
Metallprofil (offen)	< 175 mm
Bezeichnung	9108RCT
Anzahl Blätter	1
Blechstärke (Lochblech)	4-12 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Guss
Produktart	Säbelsägeblatt

