



## Säbelsägeblätter, Bezeichnung: 6108RCT



### Bestelldaten

Bestellnummer	588745 6108RCT
GTIN	885363190311
Artikelklasse	58Z

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Hartmetallbestückte Lazer CT™** Säbelsägeblätter garantieren eine hohe Schnittleistung und Standzeit.

#### Verwendung:

Zur Bearbeitung von INOX und Gusseisen.

### Technische Beschreibung

Zahnteilung	3,1 mm
Sägeblattmaterial	HM
Blechstärke (Lochblech)	4-12 mm
Schnittart	gerader Schnitt schnell (grob)
Anzahl Blätter	1
Metallprofil (offen)	< 150 mm
optimiert für Werkstoff	INOX
optimiert für Werkstoff	Guss
Blattlänge	152 mm
Bezeichnung	6108RCT
Produktart	Säbelsägeblatt

