



Gewindeschneider bis M10, Typ: 71090162



Bestelldaten

Bestellnummer	075550 71090162
GTIN	4014586885537
Artikelklasse	03F

Beschreibung

Ausführung:

- **Elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Ansetzen.**
- **Kraftvoller Durchzug zur zuverlässigen Aufgabenbewältigung.**
- **Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf.**
- **FEIN Sensitiv-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.**
- **Integralschalter für komfortable Bedienung.**

18 V **Akku**-Gewindebohrer bis M 10.

Lieferumfang:

Ohne Bohrfutter. Inklusive Zusatzhandgriff. Zum Arbeiten ist ein Zangenfutter (Nr. 075580 Gr. 063012) bzw. ein Backenfutter (Nr. 075580 Gr. 019009) notwendig. **Ohne Akku.** Inklusive Kunststoff-Werkzeugkoffer.

Hinweis:

Passendes Akku-Starter-Set Nr. 073832.

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Fein Typ E 18 V

Herstellerbezeichnung: AGWP 10 Select

maximale Drehzahl: 0 - 440 min⁻¹

Werkzeugaufnahme: B12

maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl: M10

Gewicht: 1,6 kg

maximale Vibration nach EN: < 2,5 m/s²

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	0 - 440 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximaler Gewindebohr-Ø in Stahl	M10
Werkzeugaufnahme	B12
Gewicht	1,6 kg
Herstellerbezeichnung	AGWP 10 Select
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Fein Typ E 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Verpackung	Transportkoffer
Produktart	Gewindeschneider

Zubehör

Gewindeschneider-Zubehör Typ 009013	075580 009013
Gewindeschneider-Zubehör Typ 063012	075580 063012
Akku Li-Ion Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073835 FE18
Akku Li-Ion HighPower Akkutyp, Akkuspannung FE18 V	073834 FE18
Akku-Starter-Set Typ 9260430701	073832 9260430701
Akku-Starter-Set Typ 9260431401	073832 9260431401
Gewindeschneider-Zubehör Typ 019009	075580 019009