

 Mahr

Digitaler Universal-Messschieber-Satz i-wi IP 67, Messbereich: 200mm



Bestelldaten

Bestellnummer	415552 200
GTIN	4059192057305
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Universal-Messschieber für unterschiedliche Innen- und Außenmessungen (Einstiche, Nuten, Gewinde, etc.) einsetzbar. Das REFERENCE Messsystem speichert und behält die gesetzte Nullposition, auch nach erneutem Einschalten. Die Lock-Funktion verhindert Messfehler durch versehentliches Betätigen der Bedientasten.

Digitaler Messschieber mit integrierter, drahtlosen Datenschnittstelle i-wi.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Messschieber, Tiefenmessbrücke Nr. 415556, Einstelllehre Nr. 415557, Messkrafteinrichtung Nr. 415558, 6 Paar Messeinsätze für Innen- und Außenmessung, inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

i-wi Funkempfänger Nr. 498912

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Schnabellänge	48 mm
Ablesung	0,01 mm

Fehlergrenze	0,03 mm
Messbereich	0 - 200 mm
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Funkanwendung	Herstellersoftware
Tiefenmaß	eckig 3,7×1,3 mm
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	MAHR i-wi-Funksystem
Messwertsicherung	MAHR Reference-Lock-System
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	A1
Kalibrierung	C8
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

Kalibrierung Messbrücke Typ B	023360 B
Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200
DAkS-Kalibrierung Messschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200

Zubehör

Einstelllehre für Innenmessung 50 mm Typ 50	415557 50
Tiefenmessbrücke 75×7 mm Typ 75X7	415556 75X7
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Messkrafteinrichtung Typ M	415558 M