


**Fiberscheibe XF 733 (CER), Ø 115 mm, Körnung: 60**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	566451 60
GTIN	4018875001424
Artikelklasse	56V

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Zerreifeste, aber sehr schmiegsame **Vulkanfiber**. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.

**VSM XF 733** mit **hochster Schleifleistung und Standzeit** auf NE-Metallen wie **Aluminium**. Die schleifaktive Zusatzschicht verhindert ein Zusetzen und Spananhaftungen.

Kornart: **Keramikkorn mit schleifaktiver Beschichtung (STEARAT Plus)**.

**Verwendung:**

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr.

566650 / 6670. Zum **Schleifen ebener oder gewolbter Flachen** mit hoher **Flexibilitat**.

maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s

**Technische Beschreibung**

Scheiben-Ø	115 mm
Kornung	60
Schleifmittel	Keramikkorn
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %

Produktnameattribut	Ø 115 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
optimiert für Werkstoff	Aluminium
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Fiberscheibe