

Garant**Stechdrehplatte mittlere Bearbeitung, CU7025, Stechbreite w: 2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273732 2
GTIN	4062406133832
Artikelklasse	21J

Technische Beschreibung

Stechbreite w	2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,15 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz Stechbreite w	$\pm 0,03$ mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,1 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Hauptanwendung	P
Sorte	CU7025
Eckenradius R	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	210 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	170 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	140 m/min	P
kontinuierlich	geeignet		
trocken	geeignet		