

Garant
**Schruppschleifscheibe X-LOCK Universal, Scheiben-Ø×Scheibenbreite:
115X7mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Artikelklasse	51M

Beschreibung
Ausführung:

Schneller, werkzeugloser Scheibenwechsel mit dem X-LOCK System.
Für die **universelle Anwendung** auf **INOX, Stahl** und Guss.

Spezifikation:
A30R-BF.
Hinweis:

X-LOCK Schruppscheiben sind abwärtskompatibel und können auch auf konventionellen Winkelschleifern verwendet werden.

Technische Beschreibung

Scheiben-Ø	115 mm
Scheibenbreite	7 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Serie	X-LOCK

Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Spezifikation	A30R-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
empfohlener Anstellwinkel	20-30 Grad
optimiert für Werkstoff	Stahl
optimiert für Werkstoff	INOX
maximale Umfangsgeschwindigkeit	80 m/s
Produktart	Schruppschleifscheibe

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Mg	bedingt geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Kunststoff, GFK	bedingt geeignet		
Uni	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		